

## Develosil HSR AQ C18

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)
73-320050W	HSR AQ C18-3	3	セミマイクロ	2.0	50
73-320075W	HSR AQ C18-3	3	セミマイクロ	2.0	75
73-320100W	HSR AQ C18-3	3	セミマイクロ	2.0	100
73-320150W	HSR AQ C18-3	3	セミマイクロ	2.0	150
73-320250W	HSR AQ C18-3	3	セミマイクロ	2.0	250
73-520050W	HSR AQ C18-5	5	セミマイクロ	2.0	50
73-520075W	HSR AQ C18-5	5	セミマイクロ	2.0	75
73-520100W	HSR AQ C18-5	5	セミマイクロ	2.0	100
73-520150W	HSR AQ C18-5	5	セミマイクロ	2.0	150
73-520250W	HSR AQ C18-5	5	セミマイクロ	2.0	250
73-330050W	HSR AQ C18-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	3.0 50
73-330075W	HSR AQ C18-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	3.0 75
73-330100W	HSR AQ C18-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	3.0 100
73-330150W	HSR AQ C18-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	3.0 150
73-330250W	HSR AQ C18-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	3.0 250
73-346050W	HSR AQ C18-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6 50
73-346075W	HSR AQ C18-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6 75
73-346100W	HSR AQ C18-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6 100
73-346150W	HSR AQ C18-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6 150
73-346250W	HSR AQ C18-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6 250
73-530050W	HSR AQ C18-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	3.0 50
73-530075W	HSR AQ C18-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	3.0 75
73-530100W	HSR AQ C18-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	3.0 100
73-530150W	HSR AQ C18-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	3.0 150
73-530250W	HSR AQ C18-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	3.0 250
73-546050W	HSR AQ C18-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6 50
73-546075W	HSR AQ C18-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6 75
73-546100W	HSR AQ C18-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6 100
73-546150W	HSR AQ C18-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6 150
73-546250W	HSR AQ C18-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6 250
73-580250W	HSR AQ C18-5	5	セミ分取		8.0 250
73-5P1250W	HSR AQ C18-5	5	セミ分取		10.0 250
73-5P2250W	HSR AQ C18-5	5	分取		20.0 250

## Develosil HSR AQ C18 Guard column

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)
<b>充填タイプ</b>					
73-580010W	HSR AQ C18-5	5	ガードカラム	内径8.0mm,10.0mm用	8.0 10
73-5P2050W	HSR AQ C18-5	5	ガードカラム	内径20.0mm用	20.0 50

## Develosil HSR C1

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)
74-320050W	HSR C1-3	3	セミマイクロ	2.0	50
74-320075W	HSR C1-3	3	セミマイクロ	2.0	75
74-320100W	HSR C1-3	3	セミマイクロ	2.0	100
74-320150W	HSR C1-3	3	セミマイクロ	2.0	150
74-320250W	HSR C1-3	3	セミマイクロ	2.0	250
74-520050W	HSR C1-5	5	セミマイクロ	2.0	50
74-520075W	HSR C1-5	5	セミマイクロ	2.0	75
74-520100W	HSR C1-5	5	セミマイクロ	2.0	100
74-520150W	HSR C1-5	5	セミマイクロ	2.0	150
74-520250W	HSR C1-5	5	セミマイクロ	2.0	250
74-330050W	HSR C1-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	3.0 50
74-330075W	HSR C1-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	3.0 75
74-330100W	HSR C1-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	3.0 100
74-330150W	HSR C1-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	3.0 150
74-330250W	HSR C1-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	3.0 250
74-346050W	HSR C1-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6 50
74-346075W	HSR C1-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6 75
74-346100W	HSR C1-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6 100
74-346150W	HSR C1-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6 150
74-346250W	HSR C1-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6 250
74-530050W	HSR C1-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	3.0 50
74-530075W	HSR C1-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	3.0 75
74-530100W	HSR C1-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	3.0 100
74-530150W	HSR C1-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	3.0 150
74-530250W	HSR C1-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	3.0 250
74-546050W	HSR C1-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6 50
74-546075W	HSR C1-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6 75
74-546100W	HSR C1-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6 100
74-546150W	HSR C1-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6 150
74-546250W	HSR C1-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6 250
74-580250W	HSR C1-5	5	セミ分取		8.0 250
74-5P1250W	HSR C1-5	5	セミ分取		10.0 250
74-5P2250W	HSR C1-5	5	分取		20.0 250

## Develosil HSR C1 Guard column

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)
<b>充填タイプ</b>					
74-580010W	HSR C1-5	5	ガードカラム	内径8.0mm,10.0mm用	8.0 10
74-5P2050W	HSR C1-5	5	ガードカラム	内径20.0mm用	20.0 50