

## Develosil HSR C18

| Part number | 固定相名      | 粒子径 (um) | カラムタイプ |             | 内径 (i.d.) | 長さ (mm) |
|-------------|-----------|----------|--------|-------------|-----------|---------|
| 72-320050W  | HSR C18-3 | 3        | セミマイクロ |             | 2.0       | 50      |
| 72-320075W  | HSR C18-3 | 3        | セミマイクロ |             | 2.0       | 75      |
| 72-320100W  | HSR C18-3 | 3        | セミマイクロ |             | 2.0       | 100     |
| 72-320150W  | HSR C18-3 | 3        | セミマイクロ |             | 2.0       | 150     |
| 72-320250W  | HSR C18-3 | 3        | セミマイクロ |             | 2.0       | 250     |
| 72-520050W  | HSR C18-5 | 5        | セミマイクロ |             | 2.0       | 50      |
| 72-520100W  | HSR C18-5 | 5        | セミマイクロ |             | 2.0       | 100     |
| 72-520150W  | HSR C18-5 | 5        | セミマイクロ |             | 2.0       | 150     |
| 72-520250W  | HSR C18-5 | 5        | セミマイクロ |             | 2.0       | 250     |
| 72-346050W  | HSR C18-3 | 3        | 分析カラム  | コンプレッションタイプ | 4.6       | 50      |
| 72-346075W  | HSR C18-3 | 3        | 分析カラム  | コンプレッションタイプ | 4.6       | 75      |
| 72-346100W  | HSR C18-3 | 3        | 分析カラム  | コンプレッションタイプ | 4.6       | 100     |
| 72-346150W  | HSR C18-3 | 3        | 分析カラム  | コンプレッションタイプ | 4.6       | 150     |
| 72-346250W  | HSR C18-3 | 3        | 分析カラム  | コンプレッションタイプ | 4.6       | 250     |
| 72-546050W  | HSR C18-5 | 5        | 分析カラム  | コンプレッションタイプ | 4.6       | 50      |
| 72-546100W  | HSR C18-5 | 5        | 分析カラム  | コンプレッションタイプ | 4.6       | 100     |
| 72-546150W  | HSR C18-5 | 5        | 分析カラム  | コンプレッションタイプ | 4.6       | 150     |
| 72-546250W  | HSR C18-5 | 5        | 分析カラム  | コンプレッションタイプ | 4.6       | 250     |
| 72-560250W  | HSR C18-5 | 5        | 分析カラム  | コンプレッションタイプ | 6.0       | 250     |
| 72-580250W  | HSR C18-5 | 5        | セミ分取   |             | 8.0       | 250     |
| 72-5P1250W  | HSR C18-5 | 5        | セミ分取   |             | 10.0      | 250     |
| 72-5P2250W  | HSR C18-5 | 5        | 分取     |             | 20.0      | 250     |

## Develosil HSR C18 Guard column

| Part number  | 固定相名      | 粒子径 (um) | カラムタイプ |                 | 内径 (i.d.) | 長さ (mm) |
|--------------|-----------|----------|--------|-----------------|-----------|---------|
| <b>充填タイプ</b> |           |          |        |                 |           |         |
| 72-580010W   | HSR C18-5 | 5        | ガードカラム | 内径8.0mm,10.0mm用 | 8.0       | 10      |
| 72-5P2050W   | HSR C18-5 | 5        | ガードカラム | 内径20.0mm用       | 20.0      | 50      |