

Develosil ODS-HG

| Part number | 固定相名 | 粒子径 (um) | カラムタイプ | 内径(i.d.) | 長さ (mm) | 価格 | |
|-------------|----------|----------|--------|-------------|---------|--------|---------|
| HG11320050W | ODS-HG-3 | 3 | セミミクロ | 2.0 | 50 | 29,000 | |
| HG11320075W | ODS-HG-3 | 3 | セミミクロ | 2.0 | 75 | 29,000 | |
| HG11320100W | ODS-HG-3 | 3 | セミミクロ | 2.0 | 100 | 39,000 | |
| HG11320150W | ODS-HG-3 | 3 | セミミクロ | 2.0 | 150 | 45,000 | |
| HG11320250W | ODS-HG-3 | 3 | セミミクロ | 2.0 | 250 | 62,000 | |
| HG11520050W | ODS-HG-5 | 5 | セミミクロ | 2.0 | 50 | 29,000 | |
| HG11520100W | ODS-HG-5 | 5 | セミミクロ | 2.0 | 100 | 37,000 | |
| HG11520150W | ODS-HG-5 | 5 | セミミクロ | 2.0 | 150 | 42,000 | |
| HG11520250W | ODS-HG-5 | 5 | セミミクロ | 2.0 | 250 | 57,000 | |
| HG11346050W | ODS-HG-3 | 3 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 50 | 29,000 |
| HG11346075W | ODS-HG-3 | 3 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 75 | 29,000 |
| HG11346100W | ODS-HG-3 | 3 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 100 | 39,000 |
| HG11346150W | ODS-HG-3 | 3 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 150 | 45,000 |
| HG11346250W | ODS-HG-3 | 3 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 250 | 62,000 |
| HG11546050W | ODS-HG-5 | 5 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 50 | 29,000 |
| HG11546100W | ODS-HG-5 | 5 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 100 | 37,000 |
| HG11546150W | ODS-HG-5 | 5 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 150 | 42,000 |
| HG11546250W | ODS-HG-5 | 5 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 250 | 57,000 |
| HG11560250W | ODS-HG-5 | 5 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 6.0 | 250 | 77,000 |
| HG11580250W | ODS-HG-5 | 5 | セミ分取 | | 8.0 | 250 | 100,000 |
| HG115P1250W | ODS-HG-5 | 5 | セミ分取 | | 10.0 | 250 | 150,000 |
| HG115P2250W | ODS-HG-5 | 5 | 分取 | | 20.0 | 250 | 300,000 |

Develosil ODS-HG Guard column

| Part number | 固定相名 | 粒子径 (um) | カラムタイプ | 内径(i.d.) | 長さ (mm) | 旧価格 | 新価格 |
|--------------|----------|----------|--------|-----------------|---------|-----|--------------|
| 充填タイプ | | | | | | | |
| HG11580010W | ODS-HG-5 | 5 | ガードカラム | 内径8.0mm,10.0mm用 | 8.0 | 10 | 20,000 変更なし |
| HG115P2050W | ODS-HG-5 | 5 | ガードカラム | 内径20.0mm用 | 20.0 | 50 | 100,000 変更なし |

Develosil ODS-UG

| Part number | 固定相名 | 粒子径 (um) | カラムタイプ | 内径(i.d.) | 長さ (mm) | 価格 | |
|-------------|----------|----------|--------|-------------|---------|--------|---------|
| UG11320050W | ODS-UG-3 | 3 | セミミクロ | 2.0 | 50 | 29,000 | |
| UG11320075W | ODS-UG-3 | 3 | セミミクロ | 2.0 | 75 | 29,000 | |
| UG11320100W | ODS-UG-3 | 3 | セミミクロ | 2.0 | 100 | 39,000 | |
| UG11320150W | ODS-UG-3 | 3 | セミミクロ | 2.0 | 150 | 45,000 | |
| UG11320250W | ODS-UG-3 | 3 | セミミクロ | 2.0 | 250 | 62,000 | |
| UG11520050W | ODS-UG-5 | 5 | セミミクロ | 2.0 | 50 | 29,000 | |
| UG11520100W | ODS-UG-5 | 5 | セミミクロ | 2.0 | 100 | 37,000 | |
| UG11520150W | ODS-UG-5 | 5 | セミミクロ | 2.0 | 150 | 42,000 | |
| UG11520250W | ODS-UG-5 | 5 | セミミクロ | 2.0 | 250 | 57,000 | |
| UG11346050W | ODS-UG-3 | 3 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 50 | 29,000 |
| UG11346075W | ODS-UG-3 | 3 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 75 | 29,000 |
| UG11346100W | ODS-UG-3 | 3 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 100 | 39,000 |
| UG11346150W | ODS-UG-3 | 3 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 150 | 45,000 |
| UG11346250W | ODS-UG-3 | 3 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 250 | 62,000 |
| UG11546050W | ODS-UG-5 | 5 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 50 | 29,000 |
| UG11546100W | ODS-UG-5 | 5 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 100 | 37,000 |
| UG11546150W | ODS-UG-5 | 5 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 150 | 42,000 |
| UG11546250W | ODS-UG-5 | 5 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 250 | 57,000 |
| UG11560250W | ODS-UG-5 | 5 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 6.0 | 250 | 77,000 |
| UG11580250W | ODS-UG-5 | 5 | セミ分取 | | 8.0 | 250 | 100,000 |
| UG115P1250W | ODS-UG-5 | 5 | セミ分取 | | 10.0 | 250 | 150,000 |
| UG115P2250W | ODS-UG-5 | 5 | 分取 | | 20.0 | 250 | 300,000 |

Develosil ODS-UG Guard column

| Part number | 固定相名 | 粒子径 (um) | カラムタイプ | 内径(i.d.) | 長さ (mm) | 旧価格 | 新価格 |
|--------------|----------|----------|--------|-----------------|---------|-----|--------------|
| 充填タイプ | | | | | | | |
| UG11580010W | ODS-UG-5 | 5 | ガードカラム | 内径8.0mm,10.0mm用 | 8.0 | 10 | 20,000 変更なし |
| UG115P2050W | ODS-UG-5 | 5 | ガードカラム | 内径20.0mm用 | 20.0 | 50 | 100,000 変更なし |

Develosil ODS-MG

| Part number | 固定相名 | 粒子径 (μm) | カラムタイプ | 内径(i.d.) | 長さ (mm) | 価格 | |
|-------------|----------|----------|--------|-------------|---------|--------|---------|
| MG11320050W | ODS-MG-3 | 3 | セミマイクロ | 2.0 | 50 | 29,000 | |
| MG11320075W | ODS-MG-3 | 3 | セミマイクロ | 2.0 | 75 | 29,000 | |
| MG11320100W | ODS-MG-3 | 3 | セミマイクロ | 2.0 | 100 | 39,000 | |
| MG11320150W | ODS-MG-3 | 3 | セミマイクロ | 2.0 | 150 | 45,000 | |
| MG11520050W | ODS-MG-5 | 5 | セミマイクロ | 2.0 | 50 | 29,000 | |
| MG11520100W | ODS-MG-5 | 5 | セミマイクロ | 2.0 | 100 | 37,000 | |
| MG11520150W | ODS-MG-5 | 5 | セミマイクロ | 2.0 | 150 | 42,000 | |
| MG11520250W | ODS-MG-5 | 5 | セミマイクロ | 2.0 | 250 | 57,000 | |
| MG11346050W | ODS-MG-3 | 3 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 50 | 29,000 |
| MG11346075W | ODS-MG-3 | 3 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 75 | 29,000 |
| MG11346100W | ODS-MG-3 | 3 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 100 | 39,000 |
| MG11346150W | ODS-MG-3 | 3 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 150 | 45,000 |
| MG11546050W | ODS-MG-5 | 5 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 50 | 29,000 |
| MG11546100W | ODS-MG-5 | 5 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 100 | 37,000 |
| MG11546150W | ODS-MG-5 | 5 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 150 | 42,000 |
| MG11546250W | ODS-MG-5 | 5 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 250 | 57,000 |
| MG11560250W | ODS-MG-5 | 5 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 6.0 | 250 | 77,000 |
| MG11580250W | ODS-MG-5 | 5 | セミ分取 | | 8.0 | 250 | 100,000 |
| MG115P1250W | ODS-MG-5 | 5 | セミ分取 | | 10.0 | 250 | 150,000 |
| MG115P2250W | ODS-MG-5 | 5 | 分取 | | 20.0 | 250 | 300,000 |

Develosil ODS-MG Guard column

| Part number | 固定相名 | 粒子径 (μm) | カラムタイプ | 内径(i.d.) | 長さ (mm) | 旧価格 | 新価格 | |
|-------------|----------|----------|--------|-----------------|---------|-----|---------|------|
| MG11580010W | ODS-MG-5 | 5 | ガードカラム | 内径8.0mm,10.0mm用 | 8.0 | 10 | 20,000 | 変更なし |
| MG115P2050W | ODS-MG-5 | 5 | ガードカラム | 内径20.0mm用 | 20.0 | 50 | 100,000 | 変更なし |

Develosil ODS-SR

| Part number | 固定相名 | 粒子径 (μm) | カラムタイプ | 内径(i.d.) | 長さ (mm) | 価格 | |
|-------------|----------|----------|--------|-------------|---------|--------|---------|
| SR11320050W | ODS-SR-3 | 3 | セミマイクロ | 2.0 | 50 | 29,000 | |
| SR11320100W | ODS-SR-3 | 3 | セミマイクロ | 2.0 | 100 | 39,000 | |
| SR11320150W | ODS-SR-3 | 3 | セミマイクロ | 2.0 | 150 | 45,000 | |
| SR11520050W | ODS-SR-5 | 5 | セミマイクロ | 2.0 | 50 | 29,000 | |
| SR11520100W | ODS-SR-5 | 5 | セミマイクロ | 2.0 | 100 | 37,000 | |
| SR11520150W | ODS-SR-5 | 5 | セミマイクロ | 2.0 | 150 | 42,000 | |
| SR11520250W | ODS-SR-5 | 5 | セミマイクロ | 2.0 | 250 | 57,000 | |
| SR11346050W | ODS-SR-3 | 3 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 50 | 29,000 |
| SR11346075W | ODS-SR-3 | 3 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 75 | 29,000 |
| SR11346100W | ODS-SR-3 | 3 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 100 | 39,000 |
| SR11346150W | ODS-SR-3 | 3 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 150 | 45,000 |
| SR11546050W | ODS-SR-5 | 5 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 50 | 29,000 |
| SR11546100W | ODS-SR-5 | 5 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 100 | 37,000 |
| SR11546150W | ODS-SR-5 | 5 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 150 | 42,000 |
| SR11546250W | ODS-SR-5 | 5 | 分析カラム | コンプレッションタイプ | 4.6 | 250 | 57,000 |
| SR11580250W | ODS-SR-5 | 5 | セミ分取 | | 8.0 | 250 | 100,000 |
| SR115P1250W | ODS-SR-5 | 5 | セミ分取 | | 10.0 | 250 | 150,000 |
| SR115P2250W | ODS-SR-5 | 5 | 分取 | | 20.0 | 250 | 300,000 |

Develosil ODS-SR Guard column

| Part number | 固定相名 | 粒子径 (μm) | カラムタイプ | 内径(i.d.) | 長さ (mm) | 旧価格 | 新価格 | |
|-------------|----------|----------|--------|-----------------|---------|-----|---------|------|
| SR11580010W | ODS-SR-5 | 5 | ガードカラム | 内径8.0mm,10.0mm用 | 8.0 | 10 | 20,000 | 変更なし |
| SR115P2050W | ODS-SR-5 | 5 | ガードカラム | 内径20.0mm用 | 20.0 | 50 | 100,000 | 変更なし |