

Develosil ODS

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ		内径 (i.d.)	長さ (mm)	価格
ODS0320050W	ODS-3	3	セミミクロ		2.0	50	32,000
ODS0320100W	ODS-3	3	セミミクロ		2.0	100	35,000
ODS0320150W	ODS-3	3	セミミクロ		2.0	150	45,000
ODS0520050W	ODS-5	5	セミミクロ		2.0	50	27,000
ODS0520100W	ODS-5	5	セミミクロ		2.0	100	35,000
ODS0520150W	ODS-5	5	セミミクロ		2.0	150	40,000
ODS0520250W	ODS-5	5	セミミクロ		2.0	250	55,000
ODS0346050W	ODS-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	50	32,000
ODS0346100W	ODS-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	100	35,000
ODS0346150W	ODS-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	150	45,000
ODS0546050W	ODS-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	50	27,000
ODS0546100W	ODS-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	100	35,000
ODS0546150W	ODS-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	150	40,000
ODS0546250W	ODS-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	250	55,000
ODS0546300W	ODS-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	300	60,000
ODS0746150W	ODS-7	7	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	150	40,000
ODS0746250W	ODS-7	7	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	250	50,000
ODS0746300W	ODS-7	7	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	300	55,000
ODS1046150W	ODS-10	10	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	150	38,000
ODS1046250W	ODS-10	10	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	250	50,000
ODS0580250W	ODS-5	5	セミ分取		8.0	250	90,000
ODS05P1250W	ODS-5	5	セミ分取		10.0	250	120,000
ODS0780250W	ODS-7	7	セミ分取		8.0	250	85,000
ODS1080250W	ODS-10	10	セミ分取		8.0	250	80,000
ODS05P2250W	ODS-5	5	分取		20.0	250	220,000
ODS07P2250W	ODS-7	7	分取		20.0	250	200,000
ODS10P2250W	ODS-10	10	分取		20.0	250	180,000

Develosil ODS Guard column

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ		内径 (i.d.)	長さ (mm)	旧価格	新価格
充填タイプ								
ODS0546010W	ODS-5	5	ガードカラム	内径4.0mm,4.6mm,6.0mm用	4.6	10	14,000	変更なし
ODS0746010W	ODS-7	7	ガードカラム	内径4.0mm,4.6mm,6.0mm用	4.6	10	14,000	変更なし
ODS1046010W	ODS-10	10	ガードカラム	内径4.0mm,4.6mm,6.0mm用	4.6	10	14,000	変更なし
ODS0580010W	ODS-5	5	ガードカラム	内径8.0mm,10.0mm用	8.0	10	20,000	変更なし
ODS0780010W	ODS-7	7	ガードカラム	内径8.0mm,10.0mm用	8.0	10	20,000	変更なし
ODS1080010W	ODS-10	10	ガードカラム	内径8.0mm,10.0mm用	8.0	10	20,000	変更なし
ODS05P2050W	ODS-5	5	ガードカラム	内径20.0mm用	20.0	50	80,000	変更なし
ODS07P2050W	ODS-7	7	ガードカラム	内径20.0mm用	20.0	50	80,000	変更なし
ODS10P2050W	ODS-10	10	ガードカラム	内径20.0mm用	20.0	50	80,000	変更なし

Develosil ODS-K-5

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ		内径 (i.d.)	長さ (mm)	価格
ODSK520050W	ODS-K-5	5	セミミクロ		2.0	50	27,000
ODSK520150W	ODS-K-5	5	セミミクロ		2.0	150	40,000
ODSK520250W	ODS-K-5	5	セミミクロ		2.0	250	55,000
ODSK546050W	ODS-K-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	50	27,000
ODSK546150W	ODS-K-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	150	40,000
ODSK546250W	ODS-K-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	250	55,000
ODSK580250W	ODS-K-5	5	セミ分取		8.0	250	90,000
ODSK5P1250W	ODS-K-5	5	セミ分取		10.0	250	120,000
ODSK5P2250W	ODS-K-5	5	分取		20.0	250	220,000

Develosil ODS-K Guard column

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ		内径 (i.d.)	長さ (mm)	旧価格	新価格
充填タイプ								
ODSK546010W	ODS-K-5	5	ガードカラム	内径4.0mm,4.6mm,6.0mm用	4.6	10	14,000	変更なし
ODSK580010W	ODS-K-5	5	ガードカラム	内径8.0mm,10.0mm用	8.0	10	20,000	変更なし
ODSK5P2050W	ODS-K-5	5	ガードカラム	内径20.0mm用	20.0	50	80,000	変更なし

Develosil ODS-N-5

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ		内径 (i.d.)	長さ (mm)	価格
ODSN520050W	ODS-N-5	5	セミミクロ		2.0	50	27,000
ODSN520150W	ODS-N-5	5	セミミクロ		2.0	150	40,000
ODSN520250W	ODS-N-5	5	セミミクロ		2.0	250	55,000
ODSN546050W	ODS-N-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	50	27,000
ODSN546150W	ODS-N-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	150	40,000
ODSN546250W	ODS-N-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	250	55,000
ODSN580250W	ODS-N-5	5	セミ分取		8.0	250	90,000
ODSN5P1250W	ODS-N-5	5	セミ分取		10.0	250	120,000
ODSN5P2250W	ODS-N-5	5	分取		20.0	250	220,000

Develosil ODS-N Guard column

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ		内径 (i.d.)	長さ (mm)	旧価格	新価格
充填タイプ								
ODSK546010W	ODS-K-5	5	ガードカラム	内径4.0mm,4.6mm,6.0mm用	4.6	10	14,000	変更なし
ODSK580010W	ODS-K-5	5	ガードカラム	内径8.0mm,10.0mm用	8.0	10	20,000	変更なし
ODSK5P2050W	ODS-K-5	5	ガードカラム	内径20.0mm用	20.0	50	80,000	変更なし

Develosil ODS-P

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	価格	
ODSP520050W	ODS-P-5	5	セミマイクロ	2.0	50	27,000	
ODSP520150W	ODS-P-5	5	セミマイクロ	2.0	150	40,000	
ODSP520250W	ODS-P-5	5	セミマイクロ	2.0	250	55,000	
ODSP546050W	ODS-P-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	50	27,000
ODSP546150W	ODS-P-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	150	40,000
ODSP546250W	ODS-P-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	250	55,000
ODSP746150W	ODS-P-7	7	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	150	40,000
ODSP746250W	ODS-P-7	7	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	250	50,000
ODSP746300W	ODS-P-7	7	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	300	55,000
ODSP580250W	ODS-P-5	5	セミ分取	8.0	250	90,000	
ODSP5P1250W	ODS-P-5	5	セミ分取	10.0	250	120,000	
ODSP780250W	ODS-P-7	7	セミ分取	8.0	250	85,000	
ODSP5P2250W	ODS-P-5	5	分取	20.0	250	220,000	
ODSP7P2250W	ODS-P-7	7	分取	20.0	250	200,000	

Develosil ODS-P Guard column

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	旧価格	新価格	
充填タイプ								
ODSP546010W	ODS-P-5	5	ガードカラム	内径4.0mm,4.6mm,6.0mm用	4.6	10	14,000	変更なし
ODSP746010W	ODS-P-7	7	ガードカラム	内径4.0mm,4.6mm,6.0mm用	4.6	10	14,000	変更なし
ODSP580010W	ODS-P-5	5	ガードカラム	内径8.0mm,10.0mm用	8.0	10	20,000	変更なし
ODSP780010W	ODS-P-7	7	ガードカラム	内径8.0mm,10.0mm用	8.0	10	20,000	変更なし
ODSP5P2050W	ODS-P-5	5	ガードカラム	内径20.0mm用	20.0	50	80,000	変更なし
ODSP7P2050W	ODS-P-7	7	ガードカラム	内径20.0mm用	20.0	50	80,000	変更なし

Develosil ODS-A-5

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	価格	
ODSA520050W	ODS-A-5	5	セミマイクロ	2.0	50	27,000	
ODSA520150W	ODS-A-5	5	セミマイクロ	2.0	150	40,000	
ODSA520250W	ODS-A-5	5	セミマイクロ	2.0	250	55,000	
ODSA546050W	ODS-A-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	50	27,000
ODSA546150W	ODS-A-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	150	40,000
ODSA546250W	ODS-A-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	250	55,000
ODSA580250W	ODS-A-5	5	セミ分取	8.0	250	90,000	
ODSA5P1250W	ODS-A-5	5	セミ分取	10.0	250	120,000	
ODSA5P2250W	ODS-A-5	5	分取	20.0	250	220,000	

Develosil ODS-A Guard column

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	旧価格	新価格	
充填タイプ								
ODSA546010W	ODS-A-5	5	ガードカラム	内径4.0mm,4.6mm,6.0mm用	4.6	10	14,000	変更なし
ODSA580010W	ODS-A-5	5	ガードカラム	内径8.0mm,10.0mm用	8.0	10	20,000	変更なし
ODSA5P2050W	ODS-A-5	5	ガードカラム	内径20.0mm用	20.0	50	80,000	変更なし

Develosil ODS-T

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	価格	
ODST520050W	ODS-T-5	5	セミマイクロ	2.0	50	27,000	
ODST520150W	ODS-T-5	5	セミマイクロ	2.0	150	40,000	
ODST520250W	ODS-T-5	5	セミマイクロ	2.0	250	55,000	
ODST546050W	ODS-T-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	50	27,000
ODST546150W	ODS-T-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	150	40,000
ODST546250W	ODS-T-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	250	55,000
ODST746150W	ODS-T-7	7	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	150	40,000
ODST746250W	ODS-T-7	7	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	250	50,000
ODST746300W	ODS-T-7	7	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	300	55,000
ODST580250W	ODS-T-5	5	セミ分取	8.0	250	90,000	
ODST5P1250W	ODS-T-5	5	セミ分取	10.0	250	120,000	
ODST780250W	ODS-T-7	7	セミ分取	8.0	250	85,000	
ODST5P2250W	ODS-T-5	5	分取	20.0	250	220,000	
ODST7P2250W	ODS-T-7	7	分取	20.0	250	200,000	

Develosil ODS-T Guard column

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	旧価格	新価格	
充填タイプ								
ODST546010W	ODS-T-5	5	ガードカラム	内径4.0mm,4.6mm,6.0mm用	4.6	10	14,000	変更なし
ODST746010W	ODS-T-7	7	ガードカラム	内径4.0mm,4.6mm,6.0mm用	4.6	10	14,000	変更なし
ODST580010W	ODS-T-5	5	ガードカラム	内径8.0mm,10.0mm用	8.0	10	20,000	変更なし
ODST780010W	ODS-T-7	7	ガードカラム	内径8.0mm,10.0mm用	8.0	10	20,000	変更なし
ODST5P2050W	ODS-T-5	5	ガードカラム	内径20.0mm用	20.0	50	80,000	変更なし
ODST7P2050W	ODS-T-7	7	ガードカラム	内径20.0mm用	20.0	50	80,000	変更なし