

Develosil TMS

Part number	固定相名	粒子径(um)	カラムタイプ		内径(i.d.)	長さ(mm)	価格
TMS0320050W	TMS-3	3	セミマイクロ		2.0	50	35,000
TMS0320100W	TMS-3	3	セミマイクロ		2.0	100	40,000
TMS0320150W	TMS-3	3	セミマイクロ		2.0	150	55,000
TMS0520050W	TMS-5	5	セミマイクロ		2.0	50	30,000
TMS0520100W	TMS-5	5	セミマイクロ		2.0	100	40,000
TMS0520150W	TMS-5	5	セミマイクロ		2.0	150	50,000
TMS0520250W	TMS-5	5	セミマイクロ		2.0	250	60,000
TMS0346050W	TMS-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	50	35,000
TMS0346075W	TMS-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	75	40,000
TMS0346100W	TMS-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	100	40,000
TMS0346150W	TMS-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	150	55,000
TMS0546050W	TMS-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	50	30,000
TMS0546100W	TMS-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	100	40,000
TMS0546150W	TMS-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	150	50,000
TMS0546250W	TMS-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	250	60,000
TMS0580250W	TMS-5	5	セミ分取		8.0	250	100,000
TMS05P1250W	TMS-5	5	セミ分取		10.0	250	130,000
TMS05P2250W	TMS-5	5	分取		20.0	250	270,000

Develosil TMS Guard column

Part number	固定相名	粒子径(um)	カラムタイプ		内径(i.d.)	長さ(mm)	旧価格	新価格
充填タイプ								
TMS0546010W	TMS-5	5	ガードカラム	内径4.0mm,4.6mm,6.0mm用	4.6	10	14,000	変更なし
TMS0580010W	TMS-5	5	ガードカラム	内径8.0mm,10.0mm用	8.0	10	20,000	変更なし
TMS05P2050W	TMS-5	5	ガードカラム	内径20.0mm用	20.0	50	100,000	変更なし

Develosil C8

Part number	固定相名	粒子径(um)	カラムタイプ		内径(i.d.)	長さ(mm)	価格
C8-0320050W	C8-3	3	セミマイクロ		2.0	50	35,000
C8-0320100W	C8-3	3	セミマイクロ		2.0	100	40,000
C8-0320150W	C8-3	3	セミマイクロ		2.0	150	55,000
C8-0520050W	C8-5	5	セミマイクロ		2.0	50	30,000
C8-0520100W	C8-5	5	セミマイクロ		2.0	100	40,000
C8-0520150W	C8-5	5	セミマイクロ		2.0	150	50,000
C8-0520250W	C8-5	5	セミマイクロ		2.0	250	60,000
C8-0346050W	C8-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	50	35,000
C8-0346075W	C8-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	75	40,000
C8-0346100W	C8-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	100	40,000
C8-0346150W	C8-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	150	55,000
C8-0546050W	C8-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	50	30,000
C8-0546100W	C8-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	100	40,000
C8-0546150W	C8-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	150	50,000
C8-0546250W	C8-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	250	60,000
C8-0580250W	C8-5	5	セミ分取		8.0	250	100,000
C8-05P1250W	C8-5	5	セミ分取		10.0	250	130,000
C8-05P2250W	C8-5	5	分取		20.0	250	270,000

Develosil C8 Guard column

Part number	固定相名	粒子径(um)	カラムタイプ		内径(i.d.)	長さ(mm)	旧価格	新価格
充填タイプ								
C8-0546010W	C8-5	5	ガードカラム	内径4.0mm,4.6mm,6.0mm用	4.6	10	14,000	変更なし
C8-0580010W	C8-5	5	ガードカラム	内径8.0mm,10.0mm用	8.0	50	20,000	変更なし
C8-05P2050W	C8-5	5	ガードカラム	内径20.0mm用	20.0	50	100,000	変更なし

Develosil Ph

Part number	固定相名	粒子径(um)	カラムタイプ		内径(i.d.)	長さ(mm)	価格
PH-0320050W	Ph-3	3	セミマイクロ		2.0	50	35,000
PH-0320100W	Ph-3	3	セミマイクロ		2.0	100	40,000
PH-0320150W	Ph-3	3	セミマイクロ		2.0	150	55,000
PH-0520050W	Ph-5	5	セミマイクロ		2.0	50	30,000
PH-0520100W	Ph-5	5	セミマイクロ		2.0	100	40,000
PH-0520150W	Ph-5	5	セミマイクロ		2.0	150	50,000
PH-0520250W	Ph-5	5	セミマイクロ		2.0	250	60,000
PH-0346050W	Ph-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	50	35,000
PH-0346075W	Ph-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	75	40,000
PH-0346100W	Ph-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	100	40,000
PH-0346150W	Ph-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	150	55,000
PH-0546050W	Ph-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	50	30,000
PH-0546100W	Ph-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	100	40,000
PH-0546150W	Ph-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	150	50,000
PH-0546250W	Ph-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	250	60,000
PH-0580250W	Ph-5	5	セミ分取		8.0	250	100,000
PH-05P1250W	Ph-5	5	セミ分取		10.0	250	130,000
PH-05P2250W	Ph-5	5	分取		20.0	250	270,000

Develosil Ph Guard column

Part number	固定相名	粒子径(um)	カラムタイプ		内径(i.d.)	長さ(mm)	旧価格	新価格
充填タイプ								
PH-0546010W	Ph-5	5	ガードカラム	内径4.0mm,4.6mm,6.0mm用	4.6	10	14,000	変更なし
PH-0580010W	Ph-5	5	ガードカラム	内径8.0mm,10.0mm用	8.0	10	20,000	変更なし
PH-05P2050W	Ph-5	5	ガードカラム	内径20.0mm用	20.0	50	100,000	変更なし

Develosil CN【逆相】

Part number	固定相名	粒子径(um)	カラムタイプ		内径(i.d.)	長さ(mm)	価格
CN-0520050W	CN-5 (逆相仕様)	5	セミマイクロ		2.0	50	30,000
CN-0520100W	CN-5 (逆相仕様)	5	セミマイクロ		2.0	100	40,000
CN-0520150W	CN-5 (逆相仕様)	5	セミマイクロ		2.0	150	50,000
CN-0520250W	CN-5 (逆相仕様)	5	セミマイクロ		2.0	250	60,000
CN-0546050W	CN-5 (逆相仕様)	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	50	30,000
CN-0546100W	CN-5 (逆相仕様)	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	100	40,000
CN-0546150W	CN-5 (逆相仕様)	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	150	50,000
CN-0546250W	CN-5 (逆相仕様)	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	250	60,000
CN-0580250W	CN-5 (逆相仕様)	5	セミ分取		8.0	250	105,000
CN-05P1250W	CN-5 (逆相仕様)	5	セミ分取		10.0	250	145,000
CN-05P2250W	CN-5 (逆相仕様)	5	分取		20.0	250	270,000

Develosil CN Guard column

Part number	固定相名	粒子径(um)	カラムタイプ		内径(i.d.)	長さ(mm)	旧価格	新価格
充填タイプ								
CN-0546010W	CN-5 (逆相仕様)	5	ガードカラム	内径4.0mm,4.6mm,6.0mm用	4.6	10	14,000	変更なし
CN-0580010W	CN-5 (逆相仕様)	5	ガードカラム	内径8.0mm,10.0mm用	8.0	10	20,000	変更なし
CN-05P2050W	CN-5 (逆相仕様)	5	ガードカラム	内径20.0mm用	20.0	50	100,000	変更なし

Develosil NH2【逆相】

Part number	固定相名	粒子径(um)	カラムタイプ		内径(i.d.)	長さ(mm)	価格
NH20520050WR	NH2-5 (逆相仕様)	5	セミマイクロ		2.0	50	30,000
NH20520100WR	NH2-5 (逆相仕様)	5	セミマイクロ		2.0	100	40,000
NH20520150WR	NH2-5 (逆相仕様)	5	セミマイクロ		2.0	150	50,000
NH20520250WR	NH2-5 (逆相仕様)	5	セミマイクロ		2.0	250	60,000
NH20546050WR	NH2-5 (逆相仕様)	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	50	30,000
NH20546100WR	NH2-5 (逆相仕様)	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	100	40,000
NH20546125WR	NH2-5 (逆相仕様)	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	125	50,000
NH20546150WR	NH2-5 (逆相仕様)	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	150	50,000
NH20546250WR	NH2-5 (逆相仕様)	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	250	60,000
NH20580250WR	NH2-5 (逆相仕様)	5	セミ分取		8.0	250	105,000
NH205P1250WR	NH2-5 (逆相仕様)	5	セミ分取		10.0	250	145,000
NH205P2250WR	NH2-5 (逆相仕様)	5	分取		20.0	250	270,000

Develosil NH2 Guard column

Part number	固定相名	粒子径(um)	カラムタイプ		内径(i.d.)	長さ(mm)	旧価格	新価格
充填タイプ								
NH20546010WR	NH2-5 (逆相仕様)	5	ガードカラム	内径4.0mm,4.6mm,6.0mm用	4.6	10	14,000	変更なし
NH20580010WR	NH2-5 (逆相仕様)	5	ガードカラム	内径8.0mm,10.0mm用	8.0	50	20,000	変更なし
NH205P2050WR	NH2-5 (逆相仕様)	5	ガードカラム	内径20.0mm用	20.0	50	100,000	変更なし