

## Develosil TMS-UG

Part number	固定相名	粒子径 ( $\mu\text{m}$ )	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	価格	
UG14320050W	TMS-UG-3	3	セミミクロ	2.0	50	37,000	
UG14320100W	TMS-UG-3	3	セミミクロ	2.0	100	47,000	
UG14320150W	TMS-UG-3	3	セミミクロ	2.0	150	57,000	
UG14520050W	TMS-GU-5	5	セミミクロ	2.0	50	32,000	
UG14520100W	TMS-GU-5	5	セミミクロ	2.0	100	42,000	
UG14520150W	TMS-GU-5	5	セミミクロ	2.0	150	52,000	
UG14520250W	TMS-GU-5	5	セミミクロ	2.0	250	62,000	
UG14346050W	TMS-UG-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	50	37,000
UG14346075W	TMS-UG-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	75	42,000
UG14346100W	TMS-UG-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	100	47,000
UG14346150W	TMS-UG-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	150	57,000
UG14546050W	TMS-GU-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	50	32,000
UG14546100W	TMS-GU-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	100	42,000
UG14546150W	TMS-GU-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	150	52,000
UG14546250W	TMS-GU-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	250	62,000
UG14580250W	TMS-GU-5	5	セミ分取		8.0	250	110,000
UG145P1250W	TMS-GU-5	5	セミ分取		10.0	250	160,000
UG145P2250W	TMS-GU-5	5	分取		20.0	250	320,000

### Develosil TMS-UG Guard column

Part number	固定相名	粒子径 ( $\mu\text{m}$ )	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	旧価格	新価格
<b>充填タイプ</b>							
UG14580010W	TMS-GU-5	5	ガードカラム	内径8.0mm,10.0mm用	8.0	10	20,000 変更なし
UG145P2050W	TMS-GU-5	5	ガードカラム	内径20.0mm用	20.0	50	110,000 変更なし

## Develosil C8-UG

Part number	固定相名	粒子径 ( $\mu\text{m}$ )	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	価格	
UG12320050W	C8-UG-3	3	セミミクロ	2.0	50	37,000	
UG12320100W	C8-UG-3	3	セミミクロ	2.0	100	47,000	
UG12320150W	C8-UG-3	3	セミミクロ	2.0	150	57,000	
UG12520050W	C8-UG-5	5	セミミクロ	2.0	50	32,000	
UG12520100W	C8-UG-5	5	セミミクロ	2.0	100	42,000	
UG12520150W	C8-UG-5	5	セミミクロ	2.0	150	52,000	
UG12520250W	C8-UG-5	5	セミミクロ	2.0	250	62,000	
UG12346050W	C8-UG-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	50	37,000
UG12346075W	C8-UG-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	75	42,000
UG12346100W	C8-UG-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	100	47,000
UG12346150W	C8-UG-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	150	57,000
UG12546050W	C8-UG-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	50	32,000
UG12546100W	C8-UG-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	100	42,000
UG12546150W	C8-UG-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	150	52,000
UG12546250W	C8-UG-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	250	62,000
UG12580250W	C8-UG-5	5	セミ分取		8.0	250	110,000
UG125P1250W	C8-UG-5	5	セミ分取		10.0	250	160,000
UG125P2250W	C8-UG-5	5	分取		20.0	250	320,000

### Develosil C8-UG Guard column

Part number	固定相名	粒子径 ( $\mu\text{m}$ )	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	旧価格	新価格
<b>充填タイプ</b>							
UG12580010W	C8-UG-5	5	ガードカラム	内径8.0mm,10.0mm用	8.0	10	20,000 変更なし
UG125P2050W	C8-UG-5	5	ガードカラム	内径20.0mm用	20.0	50	110,000 変更なし

## Develosil Ph-UG

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	価格	
UG15320050W	Ph-UG-3	3	セミマイクロ	2.0	50	37,000	
UG15320075W	Ph-UG-3	3	セミマイクロ	2.0	75	42,000	
UG15320100W	Ph-UG-3	3	セミマイクロ	2.0	100	47,000	
UG15320150W	Ph-UG-3	3	セミマイクロ	2.0	150	57,000	
UG15520050W	Ph-UG-5	5	セミマイクロ	2.0	50	32,000	
UG15520100W	Ph-UG-5	5	セミマイクロ	2.0	100	42,000	
UG15520150W	Ph-UG-5	5	セミマイクロ	2.0	150	52,000	
UG15520250W	Ph-UG-5	5	セミマイクロ	2.0	250	62,000	
UG15346050W	Ph-UG-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	50	37,000
UG15346075W	Ph-UG-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	75	42,000
UG15346100W	Ph-UG-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	100	47,000
UG15346150W	Ph-UG-3	3	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	150	57,000
UG15546050W	Ph-UG-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	50	32,000
UG15546100W	Ph-UG-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	100	42,000
UG15546150W	Ph-UG-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	150	52,000
UG15546250W	Ph-UG-5	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	250	62,000
UG15580250W	Ph-UG-5	5	セミ分取		8.0	250	110,000
UG155P1250W	Ph-UG-5	5	セミ分取		10.0	250	160,000
UG155P2250W	Ph-UG-5	5	分取		20.0	250	320,000

## Develosil Ph-UG Guard column

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	旧価格	新価格
<b>充填タイプ</b>							
UG15580010W	Ph-UG-5	5	ガードカラム	内径8.0mm,10.0mm用	8.0	10	20,000 変更なし
UG155P2050W	Ph-UG-5	5	ガードカラム	内径20.0mm用	20.0	50	110,000 変更なし

## Develosil CN-UG【逆相】

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	価格	
UG16520050W	CN-UG-5 (逆相仕様)	5	セミマイクロ	2.0	50	32,000	
UG16520100W	CN-UG-5 (逆相仕様)	5	セミマイクロ	2.0	100	42,000	
UG16520150W	CN-UG-5 (逆相仕様)	5	セミマイクロ	2.0	150	52,000	
UG16520250W	CN-UG-5 (逆相仕様)	5	セミマイクロ	2.0	250	62,000	
UG16546050W	CN-UG-5 (逆相仕様)	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	50	32,000
UG16546100W	CN-UG-5 (逆相仕様)	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	100	42,000
UG16546150W	CN-UG-5 (逆相仕様)	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	150	52,000
UG16546250W	CN-UG-5 (逆相仕様)	5	分析カラム	コンプレッションタイプ	4.6	250	62,000
UG16580250W	CN-UG-5 (逆相仕様)	5	セミ分取		8.0	250	110,000
UG165P1250W	CN-UG-5 (逆相仕様)	5	セミ分取		10.0	250	160,000
UG165P2250W	CN-UG-5 (逆相仕様)	5	分取		20.0	250	320,000

## Develosil CN-UG【逆相】Guard column

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	旧価格	新価格
<b>充填タイプ</b>							
UG16580010W	CN-UG-5 (逆相仕様)	5	ガードカラム	内径8.0mm,10.0mm用	8.0	10	20,000 変更なし
UG165P2050W	CN-UG-5 (逆相仕様)	5	ガードカラム	内径20.0mm用	20.0	50	110,000 変更なし