

Develosil HSR AQ C18

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	価格
73-320050W	HSR AQ C18-3	3	セミマイクロ	2.0	50	40,000
73-320075W	HSR AQ C18-3	3	セミマイクロ	2.0	75	42,000
73-320100W	HSR AQ C18-3	3	セミマイクロ	2.0	100	45,000
73-320150W	HSR AQ C18-3	3	セミマイクロ	2.0	150	55,000
73-320250W	HSR AQ C18-3	3	セミマイクロ	2.0	250	67,000
73-520050W	HSR AQ C18-5	5	セミマイクロ	2.0	50	37,000
73-520075W	HSR AQ C18-5	5	セミマイクロ	2.0	75	39,000
73-520100W	HSR AQ C18-5	5	セミマイクロ	2.0	100	42,000
73-520150W	HSR AQ C18-5	5	セミマイクロ	2.0	150	52,000
73-520250W	HSR AQ C18-5	5	セミマイクロ	2.0	250	62,000
73-330050W	HSR AQ C18-3	3	分析カラム	3.0	50	40,000
73-330075W	HSR AQ C18-3	3	分析カラム	3.0	75	42,000
73-330100W	HSR AQ C18-3	3	分析カラム	3.0	100	45,000
73-330150W	HSR AQ C18-3	3	分析カラム	3.0	150	55,000
73-330250W	HSR AQ C18-3	3	分析カラム	3.0	250	67,000
73-346050W	HSR AQ C18-3	3	分析カラム	4.6	50	40,000
73-346075W	HSR AQ C18-3	3	分析カラム	4.6	75	42,000
73-346100W	HSR AQ C18-3	3	分析カラム	4.6	100	45,000
73-346150W	HSR AQ C18-3	3	分析カラム	4.6	150	55,000
73-346250W	HSR AQ C18-3	3	分析カラム	4.6	250	67,000
73-530050W	HSR AQ C18-5	5	分析カラム	3.0	50	37,000
73-530075W	HSR AQ C18-5	5	分析カラム	3.0	75	39,000
73-530100W	HSR AQ C18-5	5	分析カラム	3.0	100	42,000
73-530150W	HSR AQ C18-5	5	分析カラム	3.0	150	52,000
73-530250W	HSR AQ C18-5	5	分析カラム	3.0	250	62,000
73-546050W	HSR AQ C18-5	5	分析カラム	4.6	50	37,000
73-546075W	HSR AQ C18-5	5	分析カラム	4.6	75	39,000
73-546100W	HSR AQ C18-5	5	分析カラム	4.6	100	42,000
73-546150W	HSR AQ C18-5	5	分析カラム	4.6	150	52,000
73-546250W	HSR AQ C18-5	5	分析カラム	4.6	250	62,000
73-580250W	HSR AQ C18-5	5	セミ分取	8.0	250	110,000
73-5P1250W	HSR AQ C18-5	5	セミ分取	10.0	250	160,000
73-5P2250W	HSR AQ C18-5	5	分取	20.0	250	320,000

Develosil HSR AQ C18 Guard column

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	価格	
充填タイプ							
73-580010W	HSR AQ C18-5	5	ガードカラム	内径8.0mm,10.0mm用	8.0	10	20,000
73-5P2050W	HSR AQ C18-5	5	ガードカラム	内径20.0mm用	20.0	50	110,000

Develosil HSR C1

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	価格
74-320050W	HSR C1-3	3	セミマイクロ	2.0	50	40,000
74-320075W	HSR C1-3	3	セミマイクロ	2.0	75	42,000
74-320100W	HSR C1-3	3	セミマイクロ	2.0	100	45,000
74-320150W	HSR C1-3	3	セミマイクロ	2.0	150	55,000
74-320250W	HSR C1-3	3	セミマイクロ	2.0	250	67,000
74-520050W	HSR C1-5	5	セミマイクロ	2.0	50	37,000
74-520075W	HSR C1-5	5	セミマイクロ	2.0	75	39,000
74-520100W	HSR C1-5	5	セミマイクロ	2.0	100	42,000
74-520150W	HSR C1-5	5	セミマイクロ	2.0	150	52,000
74-520250W	HSR C1-5	5	セミマイクロ	2.0	250	62,000
74-330050W	HSR C1-3	3	分析カラム	3.0	50	40,000
74-330075W	HSR C1-3	3	分析カラム	3.0	75	42,000
74-330100W	HSR C1-3	3	分析カラム	3.0	100	45,000
74-330150W	HSR C1-3	3	分析カラム	3.0	150	55,000
74-330250W	HSR C1-3	3	分析カラム	3.0	250	67,000
74-346050W	HSR C1-3	3	分析カラム	4.6	50	40,000
74-346075W	HSR C1-3	3	分析カラム	4.6	75	42,000
74-346100W	HSR C1-3	3	分析カラム	4.6	100	45,000
74-346150W	HSR C1-3	3	分析カラム	4.6	150	55,000
74-346250W	HSR C1-3	3	分析カラム	4.6	250	67,000
74-530050W	HSR C1-5	5	分析カラム	3.0	50	37,000
74-530075W	HSR C1-5	5	分析カラム	3.0	75	39,000
74-530100W	HSR C1-5	5	分析カラム	3.0	100	42,000
74-530150W	HSR C1-5	5	分析カラム	3.0	150	52,000
74-530250W	HSR C1-5	5	分析カラム	3.0	250	62,000
74-546050W	HSR C1-5	5	分析カラム	4.6	50	37,000
74-546075W	HSR C1-5	5	分析カラム	4.6	75	39,000
74-546100W	HSR C1-5	5	分析カラム	4.6	100	42,000
74-546150W	HSR C1-5	5	分析カラム	4.6	150	52,000
74-546250W	HSR C1-5	5	分析カラム	4.6	250	62,000
74-580250W	HSR C1-5	5	セミ分取	8.0	250	110,000
74-5P1250W	HSR C1-5	5	セミ分取	10.0	250	160,000
74-5P2250W	HSR C1-5	5	分取	20.0	250	320,000

Develosil HSR C1 Guard column

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	価格	
充填タイプ							
74-580010W	HSR C1-5	5	ガードカラム	内径8.0mm,10.0mm用	8.0	10	20,000
74-5P2050W	HSR C1-5	5	ガードカラム	内径20.0mm用	20.0	50	110,000